




構造図・部材表

アンゼンミラー・びゅ〜ミラー・マルチミラー




※図中の番号については下表の部材表と対応しています。

※構成部品は改良等により設計変更する場合がございます。




■ アンゼンミラー アクリル 丸形



■ アンゼンミラー ステンレス 丸形



■ アンゼンミラー ステンレス 角形




商品名	形状	① 鏡面材質	② 裏板	③ フード	④ ボール金具	⑤ 壁金具	⑥ 二面鏡取付金具	⑦ 支柱
■ アンゼンミラー アクリル	丸形	メタクリル樹脂 (アクリル樹脂)	PVC (φ300:PE)	PC (φ300:PE)	SS400 (ユニクロメッキ)	SS400 (ユニクロメッキ)	SS400 (ユニクロメッキ)	STK400 (静電粉体塗装)
■ アンゼンミラー ステンレス	丸形	ステンレス (SUS304)	ステンレス (SUS430)	PP	アルミニウム (一部SS400)	←ボール金具 兼用	SS400 (ユニクロメッキ)	
	角形	ステンレス (SUS304)	ステンレス (SUS430)	ステンレス (SUS430)	アルミニウム (一部SS400)	←ボール金具 兼用	SS400 (ユニクロメッキ)	


※壁取付用に木ネジは付属しますがコンクリートや石膏ボード等に設置する場合は設置場所に合ったアンカーボルト等を別途買い求め下さい。 ※支柱は別途ご注文をお願いします。

取付金具	材質	表面処理
■ 電柱取付金具	SS400	溶融亜鉛メッキ
■ L型壁金具	SS400	溶融亜鉛メッキ
■ 天井吊下金具	STK400・SS400	静電粉体塗装

■ びゅ〜ミラー 丸形・角形



■ マルチミラー



取付金具	材質	表面処理	個数
① 鏡面	メタクリル樹脂	真空蒸着	1
② リング	アルミニウム	鏡面処理	1
③ アングル(小)	SS400	ユニクロメッキ	2
④ アングル(大)	SS400	ユニクロメッキ	1
⑤ リング固定ネジ	SS400	ユニクロメッキ	4
⑥ タッピングネジ	SS400	ユニクロメッキ	3
アンカー	(コンクリートボード用)		3

取付金具	材質	表面処理	個数
① 鏡面	メタクリル樹脂	真空蒸着	1
② 裏金具	アルミニウム	アルマイト処理	1
③ フレキアーム	SUS430・SS400	黒色塗装	1
④ フレキ固定ボルト	SS400	黒色クロムメッキ	1
ベースカバー	SS400	黒色塗装	1
⑤ 回転板	PP	白色	1
ベース	SS400	黒色塗装	1
⑥ 袋ナット	SS400	黒色クロムメッキ	2
軽天ビス	SS400	ユニクロメッキ	2
⑦ 化粧ビス	ユリア	黒色	1

※下記の重量は参考値としての、おおよその重量を記述したものであり、製品・部材の正確な重量を保証するものではありません。

鏡面・部材 重量表

アンゼンミラー・びゅ〜ミラー・マルチミラー

アンゼンミラー本体 (付属取付金具の重量は含みません)

鏡面サイズ 種 別	丸 形					角 形	
	φ300	φ400	φ500	φ320	φ490	195×295	350×450
■アンゼンミラー アクリル	0.27	0.55	1.00	—	—	—	—
■アンゼンミラー ステンレス	—	—	—	0.90	3.40	0.60	2.00

(単位: kg)

付属取付金具 (ポール金具+壁金具)

適合支柱	適合鏡面サイズ	重 量
φ34.0	アクリルφ300, φ400	0.60
φ48.6	アクリルφ500	0.80
φ34.0 ~ 48.6	ステンレス丸形 ステンレス角形	0.15

(単位: kg)

二面取付金具 (アンゼンミラー用)

適合支柱	適合鏡面サイズ	重 量
φ34.0	アクリルφ300, φ400	1.14
φ48.6	アクリルφ500	1.30
φ34.0 ~ 48.6	ステンレス丸形 ステンレス角形	0.35

(単位: kg)

室内用ミラー (取付金具の重量を含みます)

種 別	形 状	サイズ	重 量
■びゅ〜ミラー	丸 形	φ400	0.78
		φ600	0.94
	角 形	320×520	0.52
		420×620	0.80
■マルチミラー	半 球	φ300	0.33
		φ400	0.55
		φ500	0.83
		φ600	1.10
		φ800	2.10
		φ1000	2.80

(単位: kg)

取付金具 (アンゼンミラー用)

種 別	支柱部サイズ	重 量
電柱取付金具	φ34.0×125H	0.80
	φ48.6×125H	0.90
L型壁金具	φ34.0×125H	0.60
	φ48.6×125H	0.70
天井吊下金具	φ34.0×400H	1.00
	φ48.6×600H	3.00

(単位: kg)

支柱 (アンゼンミラー用)

種 別	支柱サイズ	重 量
埋込式 直柱	φ34.0×2.3×2400	4.32
	φ48.6×2.3×2400	6.50
	φ60.5×2.3×3000	9.90

(単位: kg)

◎取付上の注意事項

- ①アンゼンミラー・室内用ミラーを取り付ける際側面部分、又は裏面を持って取付を行って下さい。ミラー部に力が掛かりますと凹みや歪みの原因となります。
- ②取付金具や取付バンドのボルトはしっかり締め付けて下さい。強風による鏡面の落下や、角度変化の原因となります。
- ③鏡面本体を固定する前に視野範囲の確認は十分に行ってください。
- ④アンゼンミラー用埋込式支柱の基礎については特に標準は定められていませんが、安全のため十分な深さのコンクリート基礎の設置をお勧めします。
- ⑤壁面に取り付ける際は、壁の材質に適したアンカーボルトやビスを使用して取付して下さい。
- ⑥室内用ミラーは屋外での使用を想定しておりませんので、屋外への設置はお止め下さい。
- ⑦高温になると鏡面が変形する恐れがございますので設置場所の温度にご注意下さい。

取扱いの注意事項

必ずお読み下さい

- ⑧振動のある場所では取付部品が緩む場合がございますので定期的に点検を行って下さい。
- ⑨室内ミラーにPOPや看板等を吊り下げたりしないで下さい。重みで落下や破損の原因となる恐れがあります。

◎アンゼンミラーの清掃方法

- ①軽い汚れの場合は水拭きのみで綺麗になります。
- ②汚れがひどい場合は、柔らかいスポンジか布等に中性洗剤を付けて洗浄後、洗剤を十分に洗い流してから水拭きをして下さい。
- ③最後に柔らかい布で乾拭きして下さい。

◎室内用ミラーの清掃方法

- ①軽い汚れの場合は柔らかい布で乾拭きのみで綺麗になります。
- ②汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用して水拭きした後、柔らかい布で乾拭きしてください。